

**Garant**
**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	15 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
ISO-code houder	A08F SVXCR/L05
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Plaatafmeting	5 mm
Instelhoek κ	113 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------