

**Garant**
**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	22 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Halsbreedte $L_4$	6,8 mm
Instelhoek $\kappa$	113 graden
Totale lengte L	100 mm
ISO-code houder	A10H SVXCR/L07
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------