

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
ISO-code houder	A12K SVXCR/L07
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	36 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Instelhoek κ	113 graden
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27

269028 27