

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
ISO-code houder	A16M SVXCR/L07
Afkoppellengte L ₁	48 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	19,5 mm
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek κ	113 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Spanhoogte L ₂	15 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27

269028 27