

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	80 mm
Instelhoek $\kappa$	113 graden
Koplengte $L_1$	15 mm
ISO-code houder	A08F SVXCR/L05
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Middenverplaatsing $L_3$	5 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	9,2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Plaatafmeting	5 mm
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
Halsbreedte $L_4$	6 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------