

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek $\kappa$	113 graden
ISO-code houder	E10H SVXCR/L07
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Koplengte $L_1$	32 mm
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
Halsbreedte $L_4$	6,8 mm
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Totale lengte $L$	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Nuttige diepte $T$	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------