

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	113 graden
Koplengte $L_1$	40 mm
Totale lengte $L$	125 mm
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
ISO-code houder	E12K SVXCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	15,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Afkoppellengte $L_1$	96 mm
Nuttige diepte $T$	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------