

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	113 graden
Spanhoogte L_2	15 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	19,5 mm
Afkoppellengte L_1	128 mm
Koplengte L_1	55 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	E16M SVXCR/L07
Totale lengte L	150 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------