

**Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637633 10
GTIN	4000896053650
Artikelklasse	630

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Kling van speciaal hooggelegerd staal, blank.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Technische beschrijving

Ø aandrijfszijde	19 mm
Lengte	43,5 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Dop

