

Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 30 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302227 12
GTIN	4062406286002
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Opname	SK 30 kort

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder