

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 30,  
Schroefdraad M × Nuttige lengte L<sub>1</sub>: M10X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303133 M10X25
GTIN	4062406286101
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 47 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Buiten-Ø D: 20 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	20 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Schroefdraad M	M10×25

Afkoppellengte A-maat	47 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	10,5 mm
Opname	BT 30
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40