

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 30,
Schroefdraad M × Lengte L1: M6X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 44 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 6,5 mmØ D₂: 10 mm

Buiten-Ø D: 13 mm

Nuttige lengte L₁: 25 mmL₂: 5 mm**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M6×25
Buiten-Ø D	13 mm
L ₂	5 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	6,5 mm

Nuttige lengte L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Afkoppellengte A-maat	44 mm
Opname	SK 30
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname