

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 30,
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M8X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303133 M8X25
GTIN	4062406286095
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 47 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Buiten-Ø D: 15 mm

Nuttige lengte L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm
Buiten-Ø D	15 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	8,5 mm

Schroefdraad M	M8x25
Afkoppellengte A-maat	47 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm
Opname	BT 30
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40