

Garant
Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	5 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Spanhoogte L ₂	7,5 mm
Koplengte L ₁	26 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	9,2 mm
Totale lengte L	80 mm
Instelhoek κ	95 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 26
ISO-code houder	E08F SV95CR/L05
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------