

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E08F SVVCR/L05
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	10,2 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Halsbreedte L_4	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Instelhoek κ	72,5 graden
Middenverplaatsing L_3	5,5 mm
Koplengte L_1	26 mm
Plaatafmeting	5 mm
Nuttige diepte T	3,5 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------