

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	5 mm
Totale lengte L	80 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	9,2 mm
ISO-code houder	E08F SVXCR/L05
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Koplengte $L_1$	26 mm
Plaatafmeting	5 mm
Instelhoek $\kappa$	113 graden
Halsbreedte $L_4$	6 mm
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------