

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Instelhoek κ	95 graden
ISO-code houder	E08F SV95CR/L05
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Middenverplaatsing L_3	5 mm
Plaatafmeting	5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	9,2 mm
Totale lengte L	80 mm
Koplengte L_1	26 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------