

Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 50/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950310 50/5
GTIN	4062406286538
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

**T.b.v.:**

Lades 20×20G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 4 × maat 6×6/4; 2 × maat 6×8/4; 2 × maat 6×6/3; 1 × maat 6×8/3; 2 × maat 2×6/1; 1 × maat 2×8/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 2 × maat C; 2 × maat B

**Technische beschrijving**

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Materiaal	kunststof
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Inzetbakken hoogte	25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Hoogte	25 mm
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Breedte in G	20
Breedte	500 mm
Gewicht	1,132 kg
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X8/3	951415 6X8/3
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type B	951275 B
	951415 6X6/3

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type  
6X6/3

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type  
2X6/1

951415 2X6/1