

Garant GRIDLINE

Inzetbakken-assortiment, 46×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950610 50/3
GTIN	4062406286590
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijde van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes. Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

T.b.v.:

Lades 46×24G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 12 × maat 6×8/4; 9 × maat 6×8/2; 6 × maat 2×8/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 5 × maat C; 2 × maat A

Technische beschrijving

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Materiaal	kunststof
Inzetbakken hoogte	25 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	46
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	1150 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Diepte	600 mm
Breedte in G	46
Diepte in G	24
Breedte	1150 mm
Hoogte	25 mm
Gewicht	2,832 kg
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Lade inzetbak

Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type A	951275 A
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X8/2	951415 6X8/2