

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 150X22mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 570100 150X22 |
| GTIN | 4017359037317 |
| Artikelklasse | 57L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Reduceerring-Ø | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Borstel-Ø D ₁ | 150 mm |
| Borstelbreedte | 20 mm |
| Lengte borsteldeel H ₁ | 33 mm |
| Maximaal toerental | 6000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Boring-Ø d ₁ | 40 mm |
| Producttype | Ronde borstel |