

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik:  
125-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering.  
HM-uitgeruste meetvlakken.

**Schokbestendige uitvoering.**

Meetspindel gehard en geslepen.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

**Accessoires:**

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	3 µm

Meetbereik	125 - 150 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Spindel-Ø	6,35 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200