

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel microschurend, 0,6 mm, SiC 120, Borstel-Ø
D1×borstelbreedte: 250X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570320 250X16
GTIN	4017359163863
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmetaal.

Toepassing:

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	250 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Asgat-Ø uitboorbaar tot	100 mm
Borstelbreedte	16 mm
Lengte borsteldeel H ₁	57 mm
Boring-Ø d ₁	16 mm

Slijpmiddel	Met siliciumcarbide (SiC)
Bezettingmateriaal	microschurend, schuurnylon
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Borsteldraaddikte	0,6 mm
Producttype	Ronde borstel