

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel (groen) RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 178X23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570200 178X23
GTIN	4017359004944
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	37 mm
Reduceerring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borstelbreedte	22 mm
Borstel-Ø D ₁	178 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹

Boring-Ø d ₁	50 mm
Producttype	Ronde borstel