

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager Staaldraad gegolfd, 0,15 mm, Borstel-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	577980 8
GTIN	4017359004241
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal. Borsteldeel van gegolfd draad, totale lengte 115 mm. Lengte borsteldeel 80 mm met aangepaste M6-draadnippel.

**Toepassing:**

Voor het reinigen van buizen, roosters, moffen, warmtewisselaars en cilinders. Voor machinaal gebruik (alleen rechtsom draaien) schroefdraadadapter nr. 577990 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Totale lengte L	115 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Opname	Draadnippel
Borsteldraaddikte	0,15 mm
Producttype	Buizenrager

**Accessoires**

Verlengstuk voor buizenragers met M6-draadnippel S Schroefdraad M6	577993 M6
---	-----------

Kunststof greep voor buizenragers met M6 draadnippel  
Schroefdraad M6

577995 M6

Schroefdraadadapter M6 binnendraadSchacht-Ø 6 mm  
Schroefdraad M6

577990 M6