

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager Messingdraad gegolfd 0,15 mm, Borstel-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	577985 8
GTIN	4017359004418
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal. Borsteldeel van gegolfd draad, totale lengte 115 mm. Lengte borsteldeel 80 mm met aangepaste M6-draadnippel.

Toepassing:

Voor het reinigen van buizen, roosters, moffen, warmtewisselaars en cilinders. Voor machinaal gebruik (alleen rechtsom draaien) schroefdraadadapter nr. 577990 gebruiken.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	8 mm
Totale lengte L	115 mm
Bezettingsmateriaal	Messingdraad
Opname	Draadnippel
Borsteldraaddikte	0,15 mm
Producttype	Buizenrager

Accessoires

Schroefdraadadapter M6 binnendraadSchacht-Ø 6 mm Schroefdraad M6	577990 M6
---	-----------

Verlengstuk voor buizenragers met M6-draadnippel
Schroefdraad M6

577993 M6

Kunststof greep voor buizenragers met M6 draadnippel
Schroefdraad M6

577995 M6