

**Mahr****Digitale universele schuifmaat Multimar 25 EWR, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415546 300
GTIN	4059192003258
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verwisselbare meetarmen, tasters en aanslagelementen (optioneel accessoire). Cijferweergave kan altijd vanaf de kant van de gebruiker worden afgelezen. Uitbreiding van het toepassingsgebied door draaien mogelijk. Gelijkmatische gewichtsverdeling bij kleine maten, aangezien beide meetarmhouders op liniaal kunnen worden verplaatst. Slede en liniaal roestvrij en gehard.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Accessoires:**

Meetarmen nr. 428101, diepteanslag nr. 428111, opname-units nr. 428141, meetinserts nr. 428120; 428130; 428160; 428170.

**Technische beschrijving**

Aflezing	0,0005 inch
IP-klasse	IP 65
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Meetbereik	0 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

## Accessoires

Paar meetarmen met boring $\varnothing$ 3,5 mm Uitsteeklengte 70 mm	428101 70
Buitenmeetinsert vlak $\varnothing$ 7,5 mm, 1 st.	428130
Paar opname-units met boring Type B	428141 B
Paar meetarmen met boring $\varnothing$ 3,5 mm Uitsteeklengte 100 mm	428101 100
Paar hoekmeet-inserts, vlak, voor buitenmeting	428160
Paar opname-units met boring Type A	428141 A
Binnenmeetinsert bolrond $\varnothing$ 7,5 mm, 1 st.	428120
Paar meetarmen met boring $\varnothing$ 3,5 mm Uitsteeklengte 35 mm	428101 35
Paar hoekmeet-inserts, halfcilindrisch, voor binnenmeting	428170
Paar diepteaanlagen voor meetarmen	428111

Paar meetarmen met boring  $\varnothing$  3,5 mm Uitsteeklengte 25 mm

---

428101 25