

Mahr**Digitale universele schuifmaat Multimar i-wi, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 415548 300 |
| GTIN | 4059192062019 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare meetarmen, tasters en aanslagelementen (optioneel accessoire). Cijferweergave kan altijd vanaf de kant van de gebruiker worden afgelezen. Uitbreiding van het toepassingsgebied door draaien mogelijk. Gelijkmatische gewichtsverdeling bij kleine maten, aangezien beide meetarmhouders op liniaal kunnen worden verplaatst. Slede en liniaal roestvrij en gehard.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Meetarmen nr. 428101, diepteanslag nr. 428111, opname-units nr. 428141, meetinserts nr. 428120; 428130; 428160; 428170.
i-wi ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Meetbereik | 0 mm |
| IP-klasse | IP 65 |
| Aflezing | 0,0005 inch |
| Aflezing | 0,01 mm |
| Maximale afwijking | 0,03 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Draadloze toepassing | Software van producent |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem |
| Meettechniek | Digitaal |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Universele schuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm | 021400 600 |
|---|------------|

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 70 mm | 428101 70 |
| Paar hoekmeet-inserts, vlak, voor buitenmeting | 428160 |
| Paar opname-units met boring Type A | 428141 A |
| Binnenmeetinsert bolrond \varnothing 7,5 mm, 1 st. | 428120 |
| Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 25 mm | 428101 25 |
| Paar opname-units met boring Type B | 428141 B |
| Buitenmeetinsert vlak \varnothing 7,5 mm, 1 st. | 428130 |
| Paar hoekmeet-inserts, halfcilindrisch, voor binnenmeting | 428170 |
| Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 35 mm | 428101 35 |
| Paar diepteanslagen voor meetarmen | 428111 |

Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 100 mm

428101 100