

Mahr**Digitale universele schuifmaat Multimar i-wi, Meetbereik: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415548 600
GTIN	4059192062026
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare meetarmen, tasters en aanslagelementen (optioneel accessoire). Cijferweergave kan altijd vanaf de kant van de gebruiker worden afgelezen. Uitbreiding van het toepassingsgebied door draaien mogelijk. Gelijkmatische gewichtsverdeling bij kleine maten, aangezien beide meetarmhouders op liniaal kunnen worden verplaatst. Slede en liniaal roestvrij en gehard.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Meetarmen nr. 428101, diepteanslag nr. 428111, opname-units nr. 428141, meetinserts nr. 428120; 428130; 428160; 428170.

i-wi ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,03 mm
Meetbereik	0 mm
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
IP-klasse	IP 65
Kalibratie	Prijs op aanvraag

Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

Accessoires

Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 35 mm	428101 35
Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 100 mm	428101 100
Binnenmeetinsert bolrond \varnothing 7,5 mm, 1 st.	428120
Paar hoekmeet-inserts, halfcilindrisch, voor binnenmeting	428170
Paar opname-units met boring Type A	428141 A
Buitenmeetinsert vlak \varnothing 7,5 mm, 1 st.	428130
Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 70 mm	428101 70
Paar opname-units met boring Type B	428141 B
Paar diepteaanlagen voor meetarmen	428111
Paar hoekmeet-inserts, vlak, voor buitenmeting	428160

Paar meetarmen met boring \varnothing 3,5 mm Uitsteeklengte 25 mm

428101 25