

**Platformwagen, Type: 1200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919811 1200
GTIN	4017976012001
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	14 kg
Laadvlakhoogte	206 mm
Materiaal wiel	TPE
Belastbaarheid	250 kg

Type	1200
Hoogte	910 mm
Breedte	1100 mm
Laadvlakdiepte	450 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Diepte	450 mm
Producttype	Platformwagen