



Ronde borstel X-LOCK, staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125X-LOCKmm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 571201 125X-LOCK |
| GTIN | 4007220118764 |
| Artikelklasse | 55V |

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **X-LOCK** snelspansysteem voor snel wisselen van borstels zonder gereedschap.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maximaal toerental | 12500 min ⁻¹ |
| Aantal gedraaide draaddelen | 24 |
| Bezetting breedte L ₁ | 12 mm |
| Borstel-Ø D ₁ | 125 mm |
| Borsteldraaddikte | 0,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Lengte borsteldeel H ₁ | 28 mm |
| Serie | X-LOCK |
| Bezettingmateriaal | Staaldraad |
| Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid |
| Producttype | Ronde borstel |