

**Komborstel X-LOCK, RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø: 60X-LOCKmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573210 60X-LOCK
GTIN	4007220119198
Artikelklasse	55V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines. Met **X-LOCK** snelspansysteem voor snel wisselen van borstels zonder gereedschap.

**Toepassing:**

uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Maximaal toerental	12500 min <sup>-1</sup>
Serie	X-LOCK
Bezettingsmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Komborstel

