

**Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg, Type: 12497****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919865 12497
GTIN	4017976112497
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	1200 kg
Breedte	910 mm
Gewicht	54 kg
Laadvlakhoogte onder	283 mm

Laadvlakhoogte boven	925 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	700 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	500 kg
Hoogte	925 mm
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakbreedte	700 mm
Type	12497
Producttype	Tafelwagen