

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel Volledig RVS, 0,30 mm, Type: 10X20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

Alle bestanddelen van roestvrij staal.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Borstel-Ø D ₁	12 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Klemdeellengte L ₂	20 mm
Klemdeel-Ø D ₂	10 mm
Totale lengte L	60 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Producttype	Penseelborstel

