

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel Volledig RVS, 0,30 mm, Type: 22X22****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 574650 22X22 |
| GTIN | 4017359098158 |
| Artikelklasse | 57L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

Alle bestanddelen van roestvrij staal.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Klemdeel-Ø D ₂ | 22 mm |
| Lengte borsteldeel H ₁ | 25 mm |
| Maximaal toerental | 18000 min ⁻¹ |
| Borstel-Ø D ₁ | 23 mm |
| Klemdeellengte L ₂ | 22 mm |
| Borsteldraaddikte | 0,3 mm |
| Totale lengte L | 68 mm |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Producttype | Penseelborstel |

