


**Etagewagen met 3-zijdige buissteunen en 4 laadvlakken, Type: 8312-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Een lange zijde met buissteunen voor het inhangen. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:**EN 1757-3****Kleur:**Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.****Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Hoogteverstelling in raster: 100 mm

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 1169 mm

Diepte: 730 mm

Laadvlakbreedte: 1000 mm

Laadvlakdiepte: 700 mm

Laadvlakhoogte 1: 269 mm

Technische beschrijving

Wiel-Ø	200 mm
Diepte	730 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Laadvlakhoogte 1	269 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Breedte	1169 mm
Laadvlakhoogte 2	669 mm
Laadvlakhoogte 3	1069 mm
Belastbaarheid totaal	600 kg
Laadvlakhoogte 4	1469 mm
Hoogte	1800 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Gewicht	95 kg
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Producttype	Etagewagen