

**Bakwagen met plaatstalen wanden, met 5 laadvlakken, Type: 5493****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919883 5493
GTIN	4017976019192
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoekstaalconstructie met duwgreep. Korte zijden, lange zijde, vleugel deur en bovenzijde dik bekleed met verzinkt plaatstaal 1 mm. Dubbele, hoekstalen vleugel deur met spanjoetsluiting met hendel en cilinderslot. 1 vast plateau en 4 losse plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Centraal TOTALSTOP-remsysteem op de zwenkwielen.

**Norm:****EN 1757-3****Kleur:**Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.****Technische beschrijving**

Laadvlakdiepte	780 mm
Laadvlakhoogte 1	292 mm
Laadvlakhoogte 2	582 mm

Diepte	845 mm
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakhoogte 4	1182 mm
Belastbaarheid totaal	750 kg
Breedte	1370 mm
Laadvlakhoogte 3	882 mm
Laadvlakhoogte 5	1482 mm
Gewicht	199 kg
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Laadvlakbreedte	1200 mm
Materiaal wiel	TPE
Hoogte	1792 mm
Hoogteverstelling in raster	100
Producttype	Bakwagen