



Bakwagen met plaatstalen wanden, met 5 laadvlakken, Type: 5492



Bestelgegevens

Bestelnummer	919883 5492
GTIN	4017976019185
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekstaalconstructie met duwgreep. Korte zijden, lange zijde, vleugel deur en bovenzijde dik bekleed met verzinkt plaatstaal 1 mm. Dubbele, hoekstalen vleugel deur met spanjoetsluiting met hendel en cilinderslot. 1 vast plateau en 4 losse plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Centraal TOTALSTOP-remsysteem op de zwenkwielen.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Laadvlakhoogte 3	882 mm
Belastbaarheid totaal	750 kg
Laadvlakhoogte 5	1482 mm

Laadvlakhoogte 2	582 mm
Laadvlakhoogte 4	1182 mm
Gewicht	162 kg
Laadvlakhoogte 1	292 mm
Laadvlakdiepte	680 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Diepte	745 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Breedte	1170 mm
Hoogte	1792 mm
Materiaal wiel	TPE
Wiel-Ø	200 mm
Hoogteverstelling in raster	100
Producttype	Bakwagen