

**Digitale schuifmaat TESA-CAL IP67, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412760 200
GTIN	7630041148657
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus. Rondom beschermd tegen vloeistoffen. Met rolknop.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 200 mm
Aandrijfrol	ja
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezingsprecisie	0,01 mm
Beklemlengte	50 mm

Automatische uitschakeling	ja
Stand-by-schakeling	ja
Norm	ISO 13385
Dieptemaat aanwezig	ja
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Bedrijfsduur	12000 uur
Aflezing	0,0005 inch
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------