

**Digitale schuifmaat TESA-CAL IP67, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412760 300
GTIN	7630041148664
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus. Rondom beschermd tegen vloeistoffen. Met rolknop.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aandrijfrol	ja
Bedrijfsduur	12000 uur
Aflezing	0,0005 inch
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Aflezing	0,01 mm
Automatische uitschakeling	ja

Kalibratie	A1
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja
Stand-by-schakeling	ja
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	64 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	ISO 13385
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	steverige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------