

**Digitale schuifmaat TESA-CAL IP67, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412760 150
GTIN	7630041148633
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus. Rondom beschermd tegen vloeistoffen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Bedrijfsduur	12000 uur
Norm	ISO 13385

Automatische uitschakeling	ja
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja
Beklengte	40 mm
Stand-by-schakeling	ja
Dieptemaat aanwezig	ja
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------