



Mini led-straler, Type: 7-SOUND



Bestelgegevens

Bestelnummer	081452 7-SOUND
GTIN	5708997359006
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige led-accustraler voor mobiel gebruik. Dankzij de compacte afmetingen kan deze perfect als handlamp worden gebruikt. De verstelbare magnetische voet maakt bovendien stationair gebruik mogelijk.

Met ingebouwde luidspreker, ideaal voor de werkplek en de bouwplaats. Draadloos aan te sturen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

IP-klasse: IP 65

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 300 lm

Lichtstroom stand 2: 600 lm

Brandduur: 3 h

Brandduur stand 2: 6 h

Aantal inbegrepen accu's: 1

Technische beschrijving

Brandduur stand 2	6 h
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom stand 2	600 lm
Totale breedte	74 mm
Totale lengte	92 mm
Lichtstroom	300 lm
Accuspanning	3,7 V
Gewicht	430 g
Brandduur	3 h
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale hoogte	86 mm
Lichtbron	Led-module
Accucapaciteit	5,2 Ah
IP-klasse	IP 65
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	SOUNDLED S
Producttype	Straler