



Hoge veterschoen zwart NEWTON black Mid ESD, S2, EU-schoenmaat: 44



Bestelgegevens

Bestelnummer	092214 44
GTIN	4030839352045
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen NEWTON met modern design.

- **Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool Wellmaxx, antislip.**
- **Zoekern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Eigenschap van zool: Reboundzool

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpap: Staal

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	44
---------------	----

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Serie	NEWTON
Geslacht	Unisex
Veiligheidsklasse	S2
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Veiligheidslaarzen