



Hoge veterschoen zwart NEWTON black Mid ESD, S2, EU-schoenmaat: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	092214 48
GTIN	4030839352083
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen NEWTON met modern design.

- **Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool Wellmaxx, antislip.**
- **Zoalkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Eigenschap van zool: Reboundzool

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpak: Staal

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Staal
---------------------------	-------

Geslacht	Unisex
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	NEWTON
EU-schoenmaat	48
Veiligheidsklasse	S2
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Veiligheidslaarzen