



## Hoge veterschoen zwart NEWTON black Mid ESD, S2, EU-schoenmaat: 41



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092214 41
GTIN	4030839352014
Artikelklasse	09P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen NEWTON met modern design.

- **Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool Wellmaxx, antislip.**
- **Zoekern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **ESD-uitrusting.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Eigenschap van zool: Reboundzool

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

### Technische beschrijving

Geslacht	Unisex
----------	--------

Serie	NEWTON
Veiligheidsklasse	S2
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	41
Materiaal teenbeschermkap	Staal
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Veiligheidslaarzen