



## ESD herenmantel CONDUCTEX®, wit, Maat: M



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091600 M
GTIN	4050274194925
Artikelklasse	09Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Toepassing:** elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.

**Oppervlakteweerstand:**  $10^6$  tot  $10^7 \Omega$ .

**ESD-mantel** van licht, comfortabel **CONDUCTEX®-materiaal**. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. **Zeer ademend**, getest door het Duitse Hohenstein Instituut. Zonder zijnaden.

- **Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknopsluiting.**
- **Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.**
- **Borstzak.**
- **Instelbare mouwzoom met drukknop.**
- **ESD-stick-embleem op linker bovenarm.**

**Norm:**

EN 61340-5-1.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

### Technische beschrijving

Jassluiting	Drukknop
-------------	----------

Serie	CONDUCTEX®
antistatisch	ja
Geslacht	Heren
blinde sluiting	ja
Uniseks-maat	M
ademend	ja
Norm/verordening	EN 61340-5-1
Materiaalsamenstelling	75% Polyester
Materiaalsamenstelling	23% Katoen
Materiaalsamenstelling	2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	130 g/m <sup>2</sup>
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleur	wit
Producttype	Jas