



## ESD damesmantel CONDUCTEX®, wit, Maat: L



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091602 L
GTIN	4050274544942
Artikelklasse	09Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Toepassing:** elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.

**Oppervlakteweerstand:**  $10^6$  tot  $10^7 \Omega$ .

**ESD-mantel** van licht, comfortabel **CONDUCTEX®-materiaal**. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. **Zeer ademend**, getest door het Duitse Hohenstein Instituut. Zonder zijnaden.

- **Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknopsluiting.**
- **Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.**
- **Borstzak.**
- **Instelbare mouwzoom met drukknop.**
- **ESD-stick-embleem op linker bovenarm.**

**Dames ESD-mantel** met twee naden.

**Norm:**

EN 61340-5-1.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

### Technische beschrijving

## Gegevensblad

antistatisch	ja
Geslacht	Dames
blinde sluiting	ja
Serie	CONDUCTEX®
Norm/verordening	EN 61340-5-1
Jassluiting	Drukknop
Uniseks-maat	L
ademend	ja
Materiaalsamenstelling	75% Polyester
Materiaalsamenstelling	23% Katoen
Materiaalsamenstelling	2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	130 g/m <sup>2</sup>
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleur	wit
Producttype	Jas