



ESD-werkbroek CONDUCTEX®, navy, Confectiemaat DE: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	091608 48
GTIN	4050274802332
Artikelklasse	09Y

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.

Oppervlakteweerstand: 10^6 tot $10^7 \Omega$.

ESD-werkbroek van licht, comfortabel **CONDUCTEX®-materiaal**. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. **Zeer ademend**, getest door het Duitse Hohenstein Instituut.

- **Band met knoopsluiting.**
- **Gulp met ritssluiting.**
- **Wijdteverstelling op de rug.**
- **Twee vleugelzakken en twee achterzakken zonder klep.**
- **Beenzak met klep en drukknopsluiting.**
- **ESD-stick-embleem op beenzak.**

Norm:

EN 61340-5-1.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Technische beschrijving

Confectiemaat DE	48
Broeksluiting	Knoopsluiting
Serie	CONDUCTEX®
Materiaalsamenstelling	75% Polyester
Materiaalsamenstelling	23% Katoen
Materiaalsamenstelling	2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	130 g/m ²
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleur	navy
Producttype	Werkbroek