



Digitale schuifmaat TESA-CAL IP67 met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412759 150
GTIN	7630041148640
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus. Rondom beschermd tegen vloeistoffen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Bedrijfsduur	12000 uur
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Kalibratie	A1
Aflezing	0,01 mm
Automatische uitschakeling	ja
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja

Norm	ISO 13385
Beklengte	40 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezing	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Stand-by-schakeling	ja
Dieptemaat	Ø 1,6
Dieptemaat aanwezig	ja
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------