



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Machineplatform, hoogteverstelbaar, verrijdbaar, Aantal treden inclusief platform: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	966205 1
GTIN	4031405304147
Artikelklasse	98G

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele aluminium constructie met 2-voudig inklapbare voeten voor drie verschillende werkhoogtes (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Oppervlak biedt stabiliteit tijdens het lopen door betonplex, voldoende ruimte voor twee personen en apparaten, standvlak 1,7 × 0,6 m. 65 mm diepe, geribbelde treden voor veilig op- en aflopen. Met wielen voor een eenvoudig verplaatsen. Slipvrije kunststof schoenen. Maximale belasting 300 kg. Eenvoudig transport met transportmaten (b × d × h in m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	trap
Gewicht	24,5 kg
Diepte van sport / trede	65 mm
Grondvlak diepte	0,73 m
Platformhoogte zonder leuning	0,25 m
Platformhoogte zonder leuning	0,48 m
Platformhoogte zonder leuning	0,73 m
Grondvlak breedte	1,71 m

Grondvlak breedte	2 m
Grondvlak breedte	2,2 m
Werkhoogte ca.	2,25 m
Werkhoogte ca.	2,5 m
Werkhoogte ca.	2,75 m
Wielen	ja
in hoogte verstelbaar	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Producttype	Werkplatform