

**Inklapbare steiger, normale uitvoering, Platformhoogte: 3550mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 966311 3550   |
| GTIN          | 4003866535149 |
| Artikelklasse | 96Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inklapbare steiger met eenvoudige eenhandsbediening van het klapframe met robuuste vergrendelknop: Vastzetten en losmaken met slechts één klik. Gepatenteerde bordplank-eenheid. Lichtlopende opsteekgeleiding van harde kunststof: geen kanteling bij het samenstellen van de opsteekframes. Steigerbreedte: 0,72 m; steigerlengte: 1,8 m . inclusief zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm. Uit te breiden tot max. 7,65 m werkhoogte.

**Norm:**

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

**Technische beschrijving**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Werkhoogte ca.             | 5,55 m  |
| Steigerhoogte              | 4,65 m  |
| Gewicht                    | 95,3 kg |
| Klimtechniek draagvermogen | 200 kg  |
| Producttype                | steiger |

